


Ficha Técnica

Suspensión central, para bandeja portacables con barra lateral enrollada FS

Referencia: 6358500



Suspensión central para bandejas portacables.
Altura del ala máxima del cable de 60 mm. Al colocarlo, tener en cuenta la repartición uniforme de la carga (no colocar de un solo lado).



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6358500
Tipo	MAH 050 FS
Denominación 1	Suspensión central
Denominación 2	para bandeja portacables
Fabricante	OBO
Dimensión	B50mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1479 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Suspensión central, para bandeja portacables con barra lateral enrollada FS

Referencia: 6358500



Dimensiones



Longitud	40 mm
Ancho	50 mm
Altura	39,5 mm
Medida B	47 mm
Medida B1	26 mm

Datos técnicos

Versión	Suspendido
Mantenimiento de función	no
Para ancho máx.	50 mm
Para ancho mín.	50
Apropiado para varilla roscada métrica	8
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para anchura de las bandejas	50 mm
Diámetro del agujero	8,5 mm
Conforme a ROHS	sí
Ajustable	no