

Ficha Técnica

Suspensión central para bandejas soporte de luminarias FT

Referencia: 6358812



Suspensión central para las bandejas soporte de luminarias LTR para la suspensión con varillas roscadas.
La suspensión central puede utilizarse con todas las bandejas portacables de 75 mm de ancho y una altura del ala de 60 mm.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6358812
Tipo	MAH LTR FT
Denominación 1	Suspensión central
Denominación 2	p/band. de suportac.luminarias
Fabricante	OBO
Dimensión	50x70x85
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	14 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3606 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Suspensión central para bandejas soporte de luminarias FT

Referencia: 6358812



Dimensiones



Ancho	75 mm
Medida b	75 mm

Datos técnicos

F en kN	0,8 kN
Para ancho máx.	75 mm
Para ancho mín.	75
Apropiado para varilla roscada métrica	10
Apropiado para anchura de las bandejas	75 mm
Grosor del material	2 mm
Conforme a ROHS	sí