


Ficha Técnica

Suspensión central, universal FT

Referencia: 6358884



Suspensión central, universal, para la fijación con varillas roscadas y perfiles colgantes.
Usar preferentemente esta suspensión central en combinación con bandeja de escalera y bandejas de rejilla.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6358884
Tipo	MAHU 200 FT
Denominación 1	Suspensión central
Denominación 2	universal
Fabricante	OBO
Dimensión	B200mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	28,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,0346 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Suspensión central, universal FT

Referencia: 6358884



Dimensiones



Ancho 200 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de función	no
Apropiado para varilla roscada métrica	12
Apropiado para bandeja de rejilla	sí
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Conforme a ROHS	sí
Ajustable	no