

Ficha Técnica

Unión

Referencia: 6364942



El componente de conexión es la unión de la fijación de varillas roscadas con el sistema de suspensión para los tipos de instalación con bandejas portacables para el mantenimiento de función según DIN 4102, parte 12. Tornillos y tuercas incluidos.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6364942
Tipo	ABR FT
Denominación 1	Unión bandeja de chapa
Denominación 2	para mantenimiento de función
Fabricante	OBO
Dimensión	115x60x20
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	24,648 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5343 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión

Referencia: 6364942



Dimensiones



Longitud 150 mm

Datos técnicos

Conforme a ROHS sí