

Ficha Técnica

Perfil angular WP30/35

Referencia: 6373100



Perfil angular perforado para la realización de otras construcciones portantes en el lugar de montaje.
Con el perfil angular pueden crearse suspensiones en péndulo.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6373100
Tipo	WP 30 35 2000 FT
Denominación 1	Perfil angular
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	30x35x2000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	257 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,6741 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil angular WP30/35

Referencia: 6373100



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	35 mm
Altura	30 mm
Espesor de chapa	3 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	2 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Con dentado	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Forma de perfil	Perfil en L
Perforación lateral	sí
Statischer Wert A	1,38 cm ²
Statischer Wert Iy	1,82 cm ⁴
Statischer Wert Iz	1,29 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,75 cm ³
Statischer Wert Wz	0,59 cm ³