

Ficha Técnica

Perfiles angulares WP40/50

Referencia: 6373200



Perfil angular perforado para la realización de otras construcciones portantes en el lugar de montaje.
Con el perfil angular pueden crearse suspensiones en péndulo.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6373200
Tipo	WP 40 50 3000 FT
Denominación 1	Perfil angular
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	40x50x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	224 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,9935 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Perfiles angulares WP40/50

Referencia: 6373200



Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	50 mm
Altura	40 mm
Espesor de chapa	4 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	2 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Con dentado	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Forma de perfil	Perfil en L
Perforación lateral	sí