

Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con tuerca combinada G

Referencia: 6406130



Tomillo de cabeza alomada incluida tuerca.
Para fijación universal de componentes de construcción. Utilizar el artículo solamente en atmósferas secas.




St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	6406130
Tipo	FRSB 6x12 G
Denominación 1	Tomillo de cabeza alomada
Denominación 2	con tuerca multiuso
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x12
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,804 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0169 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Longitud	12 mm
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	12 mm

Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con tuerca combinada G

Referencia: 6406130



Datos técnicos

Clase de resistencia	5.6
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	Métrico
Forma de la cabeza	Cabeza de hongo con cuadrado
Con brida	no
Con tuerca	sí
Con arandela	no
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	10
Sistema roscado	Otros
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no