

Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con arandela y tuerca A2

Referencia: 6406521



Tomillo de cabeza alomada con cuello cuadrangular, incluido tuerca hexagonal y arandela.
Por ejemplo, para el empleo en un agujero alargado 7 x 20 mm o 7 x 32 mm.




A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	6406521
Tipo	FRS 6x12 A2
Denominación 1	Tomillo de cabeza alomada
Denominación 2	con tuerca y arandela
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x12
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,76 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0391 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Longitud	12 mm
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	12 mm

Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con arandela y tuerca A2

Referencia: 6406521



Datos técnicos

Clase de resistencia	A2-70
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	Métrico
Forma de la cabeza	Cabeza de hongo con cuadrado
Con brida	no
Con tuerca	sí
Con arandela	sí
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	10
Sistema roscado	Otros
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no