

Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con tuerca combinada G

Referencia: 6407521



Tomillo de cabeza alomada con pieza de cuatro cantos incluida tuerca multiuso.




St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	6407521
Tipo	FRS 10x25 G
Denominación 1	Tomillo de cabeza alomada
Denominación 2	con tuerca multiuso
Fabricante	OBO
Dimensión	M10x25
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	3,926 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0944 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Longitud	25 mm
Medida D	24 mm
Medida d	10 mm
Medida L	25 mm

Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con tuerca combinada G

Referencia: 6407521



Datos técnicos

Clase de resistencia	8.8
Tipo de rosca	Métrico
Forma de la cabeza	Cabeza de hongo con cuadrado
Con brida	no
Con tuerca	sí
Con arandela	no
Conforme a ROHS	sí
Sistema roscado	Otros
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no