


Ficha Técnica

Tomillo de cabeza hexagonal M10 F

Referencia: 6408516



Tomillo de cabeza hexagonal para fijación universal de componentes de construcción. Incluida tuerca hexagonal y 2 arandelas.



St

Acero

F

galvanizado en caliente

Datos maestros

Referencia	6408516
Tipo	SKS 10x60 F
Denominación 1	Tomillo cabeza hexagonal
Denominación 2	con tuerca y arandelas
Fabricante	OBO
Dimensión	M10x60
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en caliente
Norma superficies	DIN 267, Teil 10
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1269 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tomillo de cabeza hexagonal M10 F

Referencia: 6408516



Dimensiones



Longitud	60 mm
Medida d	10 mm
Medida L	60 mm

Datos técnicos

Clase de resistencia	8.8
Rosca	M 10 x 60
Rosca métrica	10
Paso de rosca	1,5 mm
Con tuerca	sí
Con arandela	sí
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	17
Rosca completa	sí