Ficha Técnica

Tuerca multiuso G

Referencia: 6408958

Tuerca con arandela en U adosada según EN 1661.




CE

St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	6408958
Tipo	KM M6 G
Denominación 1	Tuerca Combi
Denominación 2	con arandela presionada
Fabricante	OBO
Dimensión	M6
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,315 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0081 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Medida d	6 mm
Medida h	6 mm

Ficha Técnica

Tuerca multiuso G

Referencia: 6408958

Datos técnicos

Rosca	M6
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	Métrico
Libre de halógenos	sí
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	10
Autofijador	sí
Rosca izquierda	no
Rosca imperial	1/4 pulgada
Versión de tuerca	Tuerca
Tuerca de sistema roscado	Hexágono exterior