Ficha Técnica

Tuerca multiuso F

Referencia: 6408962

Tuerca con arandela en U adosada según EN 1661.




CE

St	Acero
F	galvanizado en caliente

Datos maestros

Referencia	6408962
Tipo	KM M6 F
Denominación 1	Tuerca Combi
Denominación 2	con arandela presionada
Fabricante	OBO
Dimensión	M6
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en caliente
Norma superficies	DIN 267, Teil 10
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,315 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0097 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Medida d	6 mm
Medida h	6 mm

Ficha Técnica

Tuerca multiuso F

Referencia: 6408962

Datos técnicos

Rosca	M6
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	Métrico
Libre de halógenos	sí
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	10
Autofijador	sí
Rosca izquierda	no
Rosca imperial	1/4 pulgada
Versión de tuerca	Tuerca
Tuerca de sistema roscado	Hexágono exterior