Ficha Técnica

Tuerca multiuso A2

Referencia: 6408966

Tuerca con arandela en U adosada.




CE

A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6408966
Tipo	KM M6 A2
Denominación 1	Tuerca Combi
Denominación 2	con arandela presionada
Fabricante	OBO
Dimensión	M6
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,315 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0158 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Medida d	6 mm
Medida h	6 mm

Ficha Técnica

Tuerca multiuso A2

Referencia: 6408966

Datos técnicos

Rosca	M6
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	Métrico
Libre de halógenos	sí
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	10
Autofijador	sí
Rosca izquierda	no
Rosca imperial	1/4 pulgada
Versión de tuerca	Tuerca
Tuerca de sistema roscado	Hexágono exterior