


Ficha Técnica

Manguito de unión G

Referencia: 6410081



Manguito de unión con rosca interior continua.



St

Acero

G

electrozincado

Datos maestros

Referencia	6410081
Tipo	CSTR M8 G
Denominación 1	Manguito de unión
Denominación 2	para varillas roscadas
Fabricante	OBO
Dimensión	M8x24mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	1,88 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0485 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Manguito de unión G

Referencia: 6410081



Dimensiones



Longitud	24 mm
Medida 1 métrica	8
Medida 2 métrica	8
Medida L	1,18 in
Medida L	24 mm

Datos técnicos

Rosca pasante	sí
Ejecución	Hexagonal (hexagonal)
Rosca	M8
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	13
Hexagonal	sí