


Ficha Técnica

Estribo ignífugo**

Referencia: 6418198



Estribo ignífugo para fijación al techo del seguro de varilla roscada en tipos de instalación con bandejas de escalera y bandejas portacables para el mantenimiento de función según DIN 4102 parte 12 y para el tipo de tendido con bandejas portacables por encima de tapas de protección contra incendios.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6418198
Tipo	BSB FT
Denominación 1	Estribo
Denominación 2	para mantenimiento de función
Fabricante	OBO
Dimensión	105x50x54
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	42,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,1584 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Estribo ignífugo**

Referencia: 6418198



Dimensiones



Datos técnicos

Mantenimiento de función	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no