


Ficha Técnica

Tomillo de cabeza hexagonal M10 F

Referencia: 6418250



Tomillo de cabeza hexagonal para fijación universal de componentes de construcción. Incluida tuerca hexagonal y 2 arandelas.



St

Acero

F

galvanizado en caliente

Datos maestros

Referencia	6418250
Tipo	SKS 10x80 F
Denominación 1	Tomillo cabeza hexagonal
Denominación 2	con tuerca y arandelas
Fabricante	OBO
Dimensión	M10x80
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en caliente
Norma superficies	DIN 267, Teil 10
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	6,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1754 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tomillo de cabeza hexagonal M10 F

Referencia: 6418250



Dimensiones



Longitud	80 mm
Medida d	10 mm
Medida L	80 mm

Datos técnicos

Clase de resistencia	8.8
Rosca	M 10 x 80
Rosca métrica	10
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	80 mm
Paso de rosca	1,5 mm
Forma de la cabeza	Hexagonal (hexagonal)
Con brida	no
Con tuerca	sí
Con arandela	sí
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	17
Sistema roscado	Hexagonal (hexagonal)
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no