

Ficha Técnica

Tomillo de cabeza hexagonal M12 A2

Referencia: 6418279



Tomillo de cabeza hexagonal para fijación universal de componentes de construcción. Incluida tuerca hexagonal y 2 arandelas.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6418279
Tipo	SKS 12x80 A2
Denominación 1	Tomillo cabeza hexagonal
Denominación 2	con tuerca y arandelas
Fabricante	OBO
Dimensión	M12x80
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	10,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4856 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tomillo de cabeza hexagonal M12 A2

Referencia: 6418279



Dimensiones



Longitud	80 mm
Medida d	0,47 in
Medida d	12 mm
Medida L	3,14 in
Medida L	80 mm

Datos técnicos

Clase de resistencia	A2-70
Rosca	M 12 x 80
Rosca métrica	12
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	80 mm
Paso de rosca	1,75 mm
Forma de la cabeza	Hexagonal (hexagonal)
Con brida	no
Con tuerca	sí
Con arandela	sí
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	19
Sistema roscado	Hexagonal (hexagonal)
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no