

Ficha Técnica

Tomillo de cabeza hexagonal M12 A2

Referencia: 6418368



Tomillo de cabeza hexagonal para fijación universal de componentes de construcción. Incluida tuerca hexagonal y 2 arandelas.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6418368
Tipo	SKS 12x100 A2
Denominación 1	Tomillo cabeza hexagonal
Denominación 2	con tuerca y arandelas
Fabricante	OBO
Dimensión	M12x100
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	12 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,6068 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tomillo de cabeza hexagonal M12 A2

Referencia: 6418368



Dimensiones



Longitud	100 mm
Medida d	0,47 in
Medida d	12 mm
Medida L	3,93 in
Medida L	100 mm

Datos técnicos

Clase de resistencia	A2-70
Rosca	M 12 x 100
Rosca métrica	12
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	100 mm
Paso de rosca	1,75 mm
Forma de la cabeza	Hexagonal (hexagonal)
Con brida	no
Con tuerca	sí
Con arandela	sí
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	19
Sistema roscado	Hexagonal (hexagonal)
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no