


Ficha Técnica

Fijación rápida

Referencia: 6424548



Fijación rápida para la fijación de las bandejas portacables sobre las escuadras
La fijación rápida puede montarse posteriormente en todas las escuadras con la perforación 7 x ...



St	Acero
F	galvanizado en caliente

Datos maestros

Referencia	6424548
Tipo	FCM F
Denominación 1	Fijación rápida
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x12
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en caliente
Norma superficies	DIN 267, Teil 10
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	0,72 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0311 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Fijación rápida

Referencia: 6424548



Dimensiones



Tamaño	M6 x 12
Longitud	12 mm
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	12 mm

Datos técnicos

Rosca	M6
Rosca métrica	6
Conforme a ROHS	sí
Sistema roscado	Hexagonal (hexagonal)