


Ficha Técnica

Cinta de sujeción A2K, negro intenso

Referencia: 6490282



Cinta de sujeción de acero inoxidable con envoltura de plástico para la fijación de cables en sistemas portátiles.



F1	Acero inoxidable, resistente a la corrosión
K	Recubierto de plástico

Datos maestros

Referencia	6490282
Tipo	SBR 15 F1K
Denominación 1	Cinta de sujeción
Denominación 2	1 rollo = 25 metros
Fabricante	OBO
Dimensión	15x0,5
Color	negro intenso; RAL 9005
Material	Acero inoxidable , resistente a la corrosión 1.4016
Superficie	Recubierto de plástico
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Metro
Peso	7,628 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Cinta de sujeción A2K, negro intenso

Referencia: 6490282



Dimensiones



Tamaño	15,0 x 0,5
Medida B	17 mm
Medida B1	15 mm
Medida t	1,2 mm
Medida t1 (mm)	0,5 mm

Datos técnicos

Versión	Liso
Esfuerzo mínimo de ruptura	4,19 kN
Conforme a ROHS	sí