

Ficha Técnica

Tapa cruce FS

Referencia: 7027800



Tapa para pieza moldeada de cruce para bandejas portacables encajables y atornillables en interiores, para proteger los cables frente a daños y suciedad. Sujeción mediante apoyo de la tapa de tramo. Apto para todas las alturas de ala de las bandejas.



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7027800
Tipo	RKD 100 FS
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	para cruce
Fabricante	OBO
Dimensión	B100mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	23 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,8984 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapa cruce FS

Referencia: 7027800



Dimensiones



Ancho	100 mm
Espesor de chapa	0,75 mm
Medida B	100 mm

Datos técnicos

Número de cierres giratorios	0 St.
Tipo de fijación	Superpuesto
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Rango de temperatura máx.	120 °C
Rango de temperatura	-20 °C