

# Ficha Técnica

## Unión recta FS

Referencia: 7070205



Unión recta ancha para instalación en todas las bandejas portacables y sistemas de bandejas portacables de amplios vanos. Incluido el material de fijación. Es necesario añadir el número de tornillos de cabeza alomada M6 suministrados para la aplicación del mantenimiento de función en caso de un ancho de 100 mm en 4 piezas y, en caso de un ancho de 200 mm y 300 mm, en 6 tornillos de cabeza alomada.



|    |                      |
|----|----------------------|
| St | Acero                |
| FS | galvanizado en banda |

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 7070205                   |
| Tipo                               | SSLB 100 FS               |
| Denominación 1                     | Chapa de unión            |
| Denominación 2                     | ancho, con 2 fijaciones   |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | B100mm                    |
| Color                              | zinc                      |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | Galvanizado en banda      |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346              |
| Unidad VK más pequeña              | 20                        |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 7,7 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2841 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Unión recta FS

Referencia: 7070205



### Dimensiones



|                  |        |
|------------------|--------|
| Longitud         | 100 mm |
| Ancho            | 85 mm  |
| Ancho            | 4 in   |
| Altura           | 4 mm   |
| Espesor de chapa | 1,5 mm |
| Medida B         | 100 mm |

### Datos técnicos

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Número de tornillos                | 2 St.            |
| Versión                            | Unión recta      |
| Mantenimiento de función           | sí               |
| Apropiado para bandeja de rejilla  | no               |
| Apropiado para bandeja de escalera | no               |
| Apropiado para bandeja portacables | sí               |
| Conector articulado horizontal     | no               |
| Conector articulado vertical       | no               |
| Conforme a ROHS                    | sí               |
| Acero inoxidable, barnizado        | no               |
| Tipo de conexión                   | Conector roscado |
| Tipo vano ancho                    | sí               |