


Ficha Técnica

Conector articulado FT

Referencia: 7082126



Conector articulado para bandejas portacables con 35 mm de altura lateral.  
Incluido el material de fijación.



- St

Acero
- FT

Galvanizado por inmersión en caliente

| Datos maestros                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 7082126                               |
| Tipo                               | RGV 35 FT                             |
| Denominación 1                     | Conector articulado                   |
| Denominación 2                     | para bandeja portacables              |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 35x240                                |
| Color                              | zinc                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 10                                    |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 11 kg                                 |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3666 kg CO2e / 1 Unidad             |

# Ficha Técnica

## Conector articulado FT

Referencia: 7082126



### Dimensiones



|                  |          |
|------------------|----------|
| Tamaño           | 234 x 31 |
| Longitud         | 234 mm   |
| Ancho            | 23 mm    |
| Altura           | 35 mm    |
| Altura           | 1 in     |
| Espesor de chapa | 2 mm     |

### Datos técnicos

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Versión                                                  | Unión recta      |
| Apropiado para bandeja de rejilla                        | no               |
| Apropiado para bandeja de escalera                       | no               |
| Apropiado para bandeja portacables                       | sí               |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 35 mm            |
| Conector articulado horizontal                           | no               |
| Conector articulado vertical                             | sí               |
| Conforme a ROHS                                          | sí               |
| Acero inoxidable, barnizado                              | no               |
| Tipo de conexión                                         | Conector roscado |