

Ficha Técnica

Aislamiento de tramos para tubos metálicos

Referencia: 7202308



Esteras de lana mineral con recubrimiento de aluminio para aislamientos en tramos para tubos de cobre y acero. Fijación del aislamiento en tramos con alambre bobina y aseguramiento de las juntas con cinta adhesiva de aluminio.

Aplicable en los sistemas:
Mortero aislante PYROMIX®
Espuma intumescente PYROSIT®NG
Placa de fibra mineral PYROPLATE® Fibre
Bloques PYROPLUG® Block

Clase de material de construcción EN 13501 - A1 no inflamable; punto de fusión ≥ 1000 °C

Fibras minerales

Datos maestros

Referencia	7202308
Tipo	MIW-MA
Denominación 1	Lana mineral con lámina alum.
Denominación 2	para aislamiento de línea
Fabricante	OBO
Dimensión	6100x500x30
Color	verde
Material	Fibras minerales
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	1010 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Aislamiento de tramos para tubos metálicos

Referencia: 7202308



Dimensiones



Longitud	6.100 mm
Longitud	6,1 m
Ancho	500 mm

Datos técnicos

Versión	Otros
Forma de entrega	Rollo
Conforme a ROHS	sí