


Ficha Técnica

Rejilla de armadura de acero

Referencia: 7202971




Rejilla de armadura de acero como soporte y rejilla protectora, diámetro de alambre de 4 mm

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	7202971
Tipo	SDG-2
Denominación 1	Rejilla de cable de acero
Denominación 2	tamaño L
Fabricante	OBO
Dimensión	1000x600mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	270 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,2484 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Tamaño	1000x600
Longitud	1.000 mm
Ancho	600 mm
Medida B	600 mm
Medida L	1.000 mm

Ficha Técnica

Rejilla de armadura de acero

Referencia: 7202971



Datos técnicos

Tipo de accesorio	Rejilla de armadura de acero
Conforme a ROHS	sí