

Ficha Técnica

PYROPLUG® MagicBox, de cuatro lados, altura interior 60 mm

Referencia: 7204008



Caja de protección contra incendios como sistema de aislamiento fabricada con una carcasa de acero inoxidable de dos piezas con elementos intumescentes de protección contra incendios. Puede utilizarse en paredes y techos. Montaje rápido mediante conexión Magic desenganchable. Su interior se puede ocupar completamente con instalaciones. Uso en interiores. Cierre de aberturas residuales con espuma intumescente PYROSIT® NG, especialmente fácil con geometrías difíciles. Producto de construcción con marcado CE con homologación general de tipo de construcción. Clase de resistencia al fuego EI90 (resistente al fuego) Tiras de grafito incluidas.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	7204008
Tipo	PMB 630-4 A2
Denominación 1	Caja Protección fuego 4 lados
Denominación 2	con cubierta intumescente
Suministrable a partir de	04.10.2022
Fabricante	OBO
Dimensión	300x323x130
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	432,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

PYROPLUG® MagicBox, de cuatro lados, altura interior 60 mm

Referencia: 7204008



Dimensiones



Longitud	300 mm
Ancho	323 mm
Altura	131 mm
Medida d	305 mm
Medida d mín.	323 mm

Datos técnicos

Modelo de protección contra incendios	Caja de aislamiento
Ejecución	cuadrado
Conforme a ROHS	sí
Accesorios necesarios	sí
Altura interior	64 mm
Anchura interior	305 mm