

Ficha Técnica

Cubierta de tubo PYROCOMB® Intube, Ø60 mm

Referencia: 7204290



Cubiertas de tubo con revestimiento interior con cierre de clic. Espacio interior totalmente utilizable para cables y tubos de instalación eléctrica. Uso en interiores. Producto de construcción marcado CE, con autorización europea según ETA-13/0904 y homologación general de tipo de construcción alemana. Resistencia al fuego hasta 120 minutos. Cierre con 2 tapones de espuma suministrados. El sellado de superficie se efectúa con masa de revestimiento PYROCOAT® ASX. En algunos casos de aplicación se prescribe el uso de correas de sujeción metálicas para la seguridad de las cubiertas de tubo en tabiques ligeros. Consultar detalles en las instrucciones de montaje/homologación.



PVC

Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	7204290
Tipo	CTS 06150
Denominación 1	Cubierta de tubos
Denominación 2	recubiertas interiormente
Fabricante	OBO
Dimensión	51x150mm
Color	Gris
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	17,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Cubierta de tubo PYROCOMB® Intube, Ø60 mm


Referencia: 7204290



Dimensiones



Longitud	150 mm
Medida B	60 mm
Medida d mín.	50,6 mm
Medida L	150 mm



Datos técnicos

Modelo de protección contra incendios	Aislamiento prefabricado
Ejecución	redondo
para abertura mín.	65 mm
Conforme a ROHS	sí
Accesorios necesarios	no