

Ficha Técnica

Semicubeta PYROCOMB® Intube

Referencia: 7204306



Semicubeta con revestimiento interior que se puede cubrir completamente con cables y tubos de instalación eléctrica en el interior. Uso en interiores. Producto de construcción marcado CE, con autorización europea según ETA-13/0904 y homologación general de tipo de construcción alemana. Resistencia al fuego hasta 120 minutos. Cierre con un tapón de espuma incluido en el suministro. El sellado de superficie se efectúa con masa de revestimiento PYROCOAT® ASX. El sistema es especialmente adecuado en áreas subterráneas. Consultar detalles en las instrucciones de montaje/homologación.



PVC

Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	7204306
Tipo	CTS-HP200
Denominación 1	Semicubierta
Denominación 2	recubiertas interiormente
Fabricante	OBO
Dimensión	200x116x65mm
Color	Gris
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	20 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Semicubeta PYROCOMB® Intube


Referencia: 7204306



Dimensiones



Longitud	200 mm
Medida B	118 mm
Medida d mín.	106 mm
Medida L	200 mm



Datos técnicos

Modelo de protección contra incendios	Otros
Ejecución	redondo
para abertura máx.	165 mm
para abertura mín.	125 mm
Conforme a ROHS	sí
Accesorios necesarios	no