

Ficha Técnica

Caja de pared hueca de protección contra incendios HG 47-LF, hermética
Referencia: 7204320



Caja ignífuga para paredes huecas para cerrar aberturas de instalaciones eléctricas en paredes resistentes al fuego.

- Caja plana para electrodomésticos
 - 2 x 3 orificios roscados
 - Conexión hermética con otras cajas de aparatos mediante pieza de conexión tipo ZH 11-V
 - Máximo 4 entradas homologadas para cables con diámetro ≤ 11 mm
 - 2 entradas M20/M25 (diámetro de cable ≤ 14 mm)
 - Accesorios de entrega: 5 x piezas de conexión tipo ZH 11-V
- Resistencia al fuego EI120/EI90 (resistente al fuego)
Permitido en todas las zonas de instalación según DIN 18015-3, DIN 18040-2, DIN EN 17210.



Polipropileno / Elastómero termoplástico

Datos maestros


Referencia	7204320
Tipo	HG 47-LF
Denominación 1	Caja de pared hueca hermética
Denominación 2	paredes alta resistencia fuego
Suministrable a partir de	01.03.2024
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø68mm, H47mm
Color	Naranja / gris
Material	Polipropileno / Elastómero termoplástico
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	3,55 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1166 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Caja de pared hueca de protección contra incendios HG
47-LF, hermética
Referencia: 7204320



Dimensiones



Datos técnicos

Conforme a ROHS

sí