

Ficha Técnica

Cono para FireBox, serie T

Referencia: 7205677



El junta de encaje blanda puede adaptarse mediante un corte gradual al diámetro de cable correspondiente.
Color: naranja pálido.



TPE Elastómero termoplástico

Datos maestros

Referencia	7205677
Tipo	EDK 32 OR
Denominación 1	Cono para cable
Denominación 2	para Firebox
Fabricante	OBO
Dimensión	M32
Color	naranja; RAL 2003
Material	Elastómero termoplástico
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	0,328 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,015 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Cono para FireBox, serie T

Referencia: 7205677



Dimensiones



Medida A	2,2 mm
Medida D1	36,4 mm
Medida D2	32,3 mm
Medida D3	5 mm
Medida D4	10 mm
Medida D5	15 mm
Medida D6	18
Medida D7	22
Medida D8	27
Medida L	11,4 mm

Datos técnicos

Versión	Separable
para diámetro máx.	27 mm
para diámetro mín.	0 mm
para espesor de pared mín.	2,2 mm
Tamaño	M32
Libre de halógenos	no
Diámetro nominal	32 mm
Conforme a ROHS	sí