


Ficha Técnica

Tomillo avellanado para conducto de protección contra incendios PYROLINE® Con
Referencia: 7215400



Tornillo de cabeza avellanada como recambio para el conducto de protección contra incendios PYROLINE® Con, para la fijación de la tapa, la pieza final, el collar de conexión a la pared y la pieza de doblez con un espesor de tablero de 30 mm como máximo.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros


Referencia	7215400
Tipo	KSS 4.0x55
Denominación 1	Tomillo de cabeza avellanada
Denominación 2	para PYROLINE Con
Fabricante	OBO
Dimensión	4,0x55
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	0,34 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Ficha Técnica

Tomillo avellanado para conducto de protección contra incendios PYROLINE® Con
Referencia: 7215400



Dimensiones



Tamaño	4,0 x 55
Longitud	55 mm

Datos técnicos

Rosca	M4
Rosca métrica	4
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Conforme a ROHS	sí
Sistema roscado	Phillips PH