


Ficha Técnica

Descarga de tracción de tres lados, carcasa vacía, altura interior de 115 mm

Referencia: 7215764



Descarga de tracción como medida de apoyo efectiva para la instalación vertical de cables según DIN 4102, parte 12. Homologado para todos los tipos de cables y sistemas de tendido que se montan directamente en paredes macizas. Clases de mantenimiento de función de E30 a E90. Carcasa vacía para el relleno individual con los sistemas aislantes de espuma de protección contra incendios PYROSIT® NG y/o PYROPLUG® Block, incl. juego de montaje y placa de identificación.

Silicato de calcio

Datos maestros

Referencia	7215764
Tipo	ZSE90-45-11 L
Denominación 1	Descargador de tracción
Denominación 2	para cableado vertical
Fabricante	OBO
Dimensión	500x140x200
Color	blanco; RAL 9001
Material	Silicato de calcio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	410 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Descarga de tracción de tres lados, carcasa vacía, altura interior de 115 mm

Referencia: 7215764



Dimensiones



Longitud	200 mm
Ancho	500 mm
Altura	140 mm
Medida B	500 mm
Medida b	450 mm
Medida H	200 mm
Medida t	140 mm
Medida t	115 mm

Datos técnicos

Ejecución	cuadrado
Conforme a ROHS	sí
Accesorios necesarios	no