Ficha Técnica

Canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con D PLC EI90
Referencia: 7215810

Canal de protección contra el fuego compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas, de la clase de material de construcción A1 según 13501-1 para el tendido seguro contra incendios de cables en vías de evacuación y escape. Clasificación EI90 como conducto de instalación según EN 13501-2 en base a ensayos según EN 1366-5. En caso de carga de fuego desde el interior (incendio de cables), el canal impide la propagación del fuego de una sección cortafuegos a otra.
Montaje del canal directamente en paredes o bajo techo.
Incluidos tornillos de cabeza plana y cintas selladoras.

Incluidos tornillos de cabeza plana y cintas selladoras.

CE

Hormigón ligero con fibra de vidrio

Datos maestros

Referencia	7215810
Tipo	PLCD D090810
Denominación 1	Canal ignífugo EI90
Denominación 2	Montaje directo
Fabricante	OBO
Dimensión	1000x100x80
Color	Gris
Material	Hormigón ligero con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Metro
Peso	1370 kg
Unidad de peso	kg/100 m

Ficha Técnica

Canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con D PLC EI90
Referencia: 7215810

Dimensiones



Longitud	1.000 mm
Medida B	180 mm
Medida b	100 mm
Medida h	80 mm
Medida H	140 mm

Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	3
Fijación de tapa	atornillar
Clasificación EI - Canal de instalación	90
Con perforación	no
Conforme a ROHS	sí
Revestimiento	Sin
Composición del material aislante	Hormigón ligero de fibra de vidrio