

Ficha Técnica

Ángulo exterior, altura de canal 120 mm, blanco puro

Referencia: 7218048



Ángulo exterior con tejido ignífugo intumescente para canal de instalación PYROLINE® Rapid PLM. Apto para montaje directo en paredes y techos, montaje bajo suelos de sistema y sobre sistemas de soporte. Montaje de puntos de contacto sin herramientas con conectores de puntos de contacto PLM SI. La tapa se encaja sin herramientas y permite una revisión y ampliación rápidas. El resalte de la tapa permite instalar la tapa desplazada para una conexión equipotencial continua de toda la sección del canal.

¡No hay mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12!



St

Acero

P

recubierto con pintura electrostática

Datos maestros

Referencia	7218048
Tipo	PLM EC 1220 RW
Denominación 1	Ángulo exterior
Denominación 2	con malla contra fuego
Fabricante	OBO
Dimensión	370x200x370
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Superficie	Con revestimiento en polvo
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	300 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	12,4053 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Ángulo exterior, altura de canal 120 mm, blanco puro

Referencia: 7218048



Dimensiones



Medida A	270 mm
Medida B	200 mm
Medida H	120 mm

Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	Otros
Con perforación	sí
Sección efectiva	18500 mm ²
Conforme a ROHS	sí
Posibilidad de tabiques de separación	no
Revestimiento	Acero
Ángulo del codo	90 °