Ficha Técnica

Ángulo interior, altura de canal 40 mm, blanco puro

Referencia: 7218052



Ángulo interior con tejido ignífugo intumescente para canal de instalación PYROLINE® Rapid PLM. Apto para montaje directo en paredes y techos, montaje bajo suelos de sistema y sobre sistemas de soporte. Montaje de puntos de contacto sin herramientas con conectores de puntos de contacto PLM SI. La tapa se encaja sin herramientas y permite una revisión y ampliación rápidas. El resalte de la tapa permite instalar la tapa desplazada para una conexión equipotencial continua de toda la sección del canal.

¡No hay mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12!

St	Acero
P	recubierto con pintura electrostática

Datos maestros


Referencia	7218052
Tipo	PLM IC 0410 RW
Denominación 1	Ángulo interior
Denominación 2	con malla contra fuego
Fabricante	OBO
Dimensión	290x100x290
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Superficie	Con revestimiento en polvo
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	116 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,1436 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Ángulo interior, altura de canal 40 mm, blanco puro

Referencia: 7218052

Dimensiones



Medida A	190 mm
Medida B	100 mm
Medida H	40 mm

Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	Otros
Con perforación	sí
Sección efectiva	1780 mm²
Conforme a ROHS	sí
Posibilidad de tabiques de separación	no
Revestimiento	Acero
Ángulo del codo	90 °