

Ficha Técnica

Ángulo plano, altura de canal 120 mm, FS

Referencia: 7218070



Ángulo plano con tejido ignífugo intumescente para canal de instalación PYROLINE® Rapid PLM. Apto para montaje directo en paredes y techos, montaje bajo suelos de sistema y sobre sistemas de soporte. Montaje de puntos de contacto sin herramientas con conectores de puntos de contacto PLM SI. La tapa se encaja sin herramientas y permite una revisión y ampliación rápidas. El resalte de la tapa permite instalar la tapa desplazada para una conexión equipotencial continua de toda la sección del canal.

¡No hay mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12!



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7218070
Tipo	PLM FA 1220 FS
Denominación 1	Ángulo plano
Denominación 2	con malla contra fuego
Fabricante	OBO
Dimensión	350x350x120
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	286,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	12,6263 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Ángulo plano, altura de canal 120 mm, FS

Referencia: 7218070



Dimensiones



Medida A	275 mm
Medida B	200 mm
Medida H	120 mm

Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	Otros
Clasificación EI - Canal de instalación	90
Con perforación	sí
Sección efectiva	18500 mm ²
Conforme a ROHS	sí
Posibilidad de tabiques de separación	no
Revestimiento	Acero
Ángulo del codo	90 °