

Ficha Técnica

Pieza final, altura de canal 40 mm, blanco puro

Referencia: 7218088



Pieza final con tejido ignífugo intumescente para sellar el canal de instalación
PYROLINE® Rapid PLM.



St Acero

P recubierto con pintura electrostática

Datos maestros

Referencia	7218088
Tipo	PLM EP 0410 RW
Denominación 1	Tapa final
Denominación 2	con malla contra fuego
Fabricante	OBO
Dimensión	105x20x41
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Superficie	Con revestimiento en polvo
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	5,55 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3423 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Pieza final, altura de canal 40 mm, blanco puro

Referencia: 7218088



Dimensiones



Medida B	105 mm
Medida H	41 mm



Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Clasificación EI - Canal de instalación	90
Sección efectiva	1780 mm ²
Conforme a ROHS	sí
Revestimiento	Acero