


Ficha Técnica

Pieza final, altura de canal 120 mm, blanco puro

Referencia: 7218096



Pieza final con tejido ignífugo intumescente para sellar el canal de instalación
PYROLINE® Rapid PLM.



St

Acero

P

recubierto con pintura electrostática

Datos maestros

Referencia	7218096
Tipo	PLM EP 1220 RW
Denominación 1	Tapa final
Denominación 2	con malla contra fuego
Fabricante	OBO
Dimensión	205x20x121
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Superficie	Con revestimiento en polvo
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	25,67 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,9137 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Pieza final, altura de canal 120 mm, blanco puro

Referencia: 7218096



Dimensiones



Medida B	205 mm
Medida H	121 mm



Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Clasificación EI - Canal de instalación	90
Sección efectiva	18500 mm ²
Conforme a ROHS	sí
Revestimiento	Acero