

Ficha Técnica

Soporte, ancho de canal 100 mm, blanco puro

Referencia: 7218166



Soporte para el montaje suspendido del canal de instalación PYROLINE® Rapid PLM.

Punto de suspensión para sujetar dos varillas roscadas M10 y adecuado como apoyo en los puntos de contacto de canales y accesorios.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7218166
Tipo	PLM SU 100 RW
Denominación 1	Soportes
Denominación 2	para montaje suspendido
Fabricante	OBO
Dimensión	200x67x12
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	32 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,0731 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte, ancho de canal 100 mm, blanco puro

Referencia: 7218166



Dimensiones



Longitud	200 mm
Ancho	67 mm
Medida B	200 mm
Medida b	150 mm

Datos técnicos

Tipo de accesorio	Adaptador varilla roscada
Conforme a ROHS	sí
Accesorios	sí
Pieza de repuesto.	no