

Ficha Técnica

Planta descendente, doble para canal de instalación PLMR

Referencia: 7218204



Planta en diseño de doble caída con tejido ignífugo intumescente. Adecuado para el canal de instalación PLMR. Para salvar obstáculos en zonas exteriores.

Tornillos y tuercas incluidos.

A2	Acero inoxidable
BK	pulido

Datos maestros

Referencia	7218204
Tipo	PLMR LFD
Denominación 1	Nivel, caída doble
Denominación 2	para exteriores
Fabricante	OBO
Dimensión	607x260x187
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	407 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	28,8737 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Planta descendente, doble para canal de instalación PLMR

Referencia: 7218204



Dimensiones



Longitud	607 mm
Ancho	260 mm
Altura	187 mm

Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	atornillar
Sección efectiva	18500 mm ²
Conforme a ROHS	sí
Ángulo del codo	45 °