Ficha Técnica

Tapa de montaje 350 tamaño nominal R4

Referencia: 7400517



Tapa de montaje para cajas de derivación y de registro bajo suelo del tipo UZD350-3 para montar una unidad de montaje de tamaño nominal R4. Abertura de montaje a 3 mm de profundidad para poder cerrarla posteriormente con una tapa ciega.

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7400517
Tipo	DUG 350-3 R4
Denominación 1	Tapa de montaje
Denominación 2	350-2/3 para R4
Fabricante	OBO
Dimensión	383x383x4
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	335 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	11,1863 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tapa de montaje 350 tamaño nominal R4

Referencia: 7400517

Dimensiones



Longitud	383 mm
Ancho	383 mm
Altura	4 mm
Medida A	383 mm
Medida d Ø	215 mm

Datos técnicos

Tapa abertura de montaje	no
Cuidados del suelo	seco
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Ancho de canal máx.	350 mm
Ancho de canal mín.	190 mm
Grosor del material	4 mm
Abertura de montaje	redondo
Tamaño nominal	350 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	R4
Conforme a ROHS	sí
Modelo para carga pesada	no