


Ficha Técnica

Codo vertical, de 2 compartimentos, altura de canal 58 mm

Referencia: 7400643



Codo vertical (2 compartimentos) para el cambio de dirección vertical de canales de instalación bajo suelo empotrados (conexiones de pared, alimentaciones). Sólo compatible con la UZD250-4/350-4.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7400643
Tipo	KV2 25058-2
Denominación 1	Codo vertical
Denominación 2	2 comp. para EÜK-2
Fabricante	OBO
Dimensión	330x177,7x177,7
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	104,18 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,4833 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Codo vertical, de 2 compartimentos, altura de canal 58 mm

Referencia: 7400643



Dimensiones



Longitud	178 mm
Ancho	250 mm
Altura	58 mm
Medida a	110 mm
Medida b	140 mm
Medida h	58 mm

Datos técnicos

Número de paredes separadoras fijas	1
Número de conductos	2 St.
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Ancho de canal mín.	250 mm
Altura de canal mín.	58 mm
Sección elevación a	5800 mm ²
Sección elevación b	7500 mm ²
Conforme a ROHS	sí