


Ficha Técnica

Tapa final de canal

Referencia: 7403820



Cierre de final de canal listo para montaje, compuesto de una pared lateral y un perfil lateral de altura regulable para montaje universal a la derecha o la izquierda.



St

Acero


FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7403820
Tipo	OKB ES 25085
Denominación 1	Tapa final de canal
Denominación 2	para OKB
Fabricante	OBO
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	52,85 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,3633 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Ancho	250 mm
Altura	93 mm
Medida h	85 mm

Ficha Técnica

Tapa final de canal

Referencia: 7403820



Datos técnicos

Tapa abertura de montaje	no
Chapa de base	sí
Cuidados del suelo	seco
Fijación de tapa con retención	no
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Desacoplable	sí
Adecuado para juntas de dilatación	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento	sí
Adecuado para canalización bajo pavimento	no
Pared de tela	no
Altura de canal máx.	125 mm
Altura de canal mín.	85 mm
Altura mínima de pavimento	85
Con orificio de conexión	no
Con conexión equipotencial	no
Con tabique de separación	no
Con saliente	sí
Abertura de montaje	Sin
Margen de nivelación mín.	0 mm
Tapa desmontable	sí
Conforme a ROHS	sí
Fijación de tabique de separación	stecken
Fijación de tabique de separación	enchufar