


# Ficha Técnica

## Pieza en T, sin unidades de nivelación

Referencia: 7403836



Pieza en compuesta de dos bases de canal, dos tapas, perfiles laterales de altura regulable y escobilla protectora dispuesta hacia la pared (para realizar las salidas de los cables al realizar conexiones en el canal) . El volumen de suministro incluye dos juntas soportes de tapa y dos conectores. Para regular la altura se requieren seis unidades de nivelación.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

### Datos maestros

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 7403836                    |
| Tipo                               | OKB TS 25085 ON            |
| Denominación 1                     | Pieza en T                 |
| Denominación 2                     | con escobilla              |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Material                           | Acero                      |
| Superficie                         | Galvanizado en banda       |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346               |
| Unidad VK más pequeña              | 1                          |
| Cantidad                           | Pieza                      |
| Peso                               | 1850 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 78,5261 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Pieza en T, sin unidades de nivelación

Referencia: 7403836



## Dimensiones



|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 1.000 mm |
| Ancho    | 250 mm   |
| Altura   | 93 mm    |
| Medida h | 85 mm    |

## Datos técnicos

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Tapa abertura de montaje                                | no         |
| Chapa de base                                           | sí         |
| Cuidados del suelo                                      | seco       |
| Fijación de tapa con retención                          | no         |
| Posibilidad de instalar una junta                       | no         |
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no         |
| Desacoplable                                            | sí         |
| Función                                                 | Derivación |
| Adecuado para juntas de dilatación                      | no         |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento   | no         |
| Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento  | sí         |
| Adecuado para canalización bajo pavimento               | no         |
| Altura mínima de pavimento                              | 93         |
| Con orificio de conexión                                | no         |
| Con conexión equipotencial                              | no         |
| Con tabique de separación                               | no         |
| Con saliente                                            | sí         |
| Margen de nivelación mín.                               | 0 mm       |
| Tapa desmontable                                        | sí         |
| Conforme a ROHS                                         | sí         |
| Fijación de tabique de separación                       | stecken    |
| Fijación de tabique de separación                       | enchufar   |