


Ficha Técnica

Junta amortiguadora de tapa

Referencia: 7403845



Para colocar debajo de las juntas de las tapas.



St

Acero


FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7403845
Tipo	OKB DSD 250
Denominación 1	Junta amortiguadora de tapa
Denominación 2	para canalización OKB
Fabricante	OBO
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	14,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5419 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Ficha Técnica

Junta amortiguadora de tapa

Referencia: 7403845



Datos técnicos

Tapa abertura de montaje	no
Tipo de accesorio	Junta para caja de canalización bajo pavimento
Chapa de base	no
Cuidados del suelo	seco
Fijación de tapa con retención	no
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Desacoplable	no
Adecuado para juntas de dilatación	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento	sí
Adecuado para canalización bajo pavimento	no
Pared de tela	no
Altura mínima de pavimento	85
Con orificio de conexión	no
Con conexión equipotencial	no
Con tabique de separación	no
Con saliente	no
Abertura de montaje	Sin
Margen de nivelación mín.	0 mm
Tapa desmontable	no
Conforme a ROHS	sí
Fijación de tabique de separación	stecken
Accesorios	sí
Pieza de repuesto.	sí
Fijación de tabique de separación	enchufar