

Ficha Técnica

Soportes para cubeta

Referencia: 7403850



Sujeción de sistema para soportes universales en la base del canal.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7403850
Tipo	OKB IT
Denominación 1	Cubeta
Denominación 2	para OKB
Fabricante	OBO
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	5,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2678 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soportes para cubeta

Referencia: 7403850



Dimensiones



Longitud	25 mm
Ancho	25 mm
Altura	60 mm

Datos técnicos

Tapa abertura de montaje	no
Tipo de accesorio	Otros
Chapa de base	no
Cuidados del suelo	seco
Fijación de tapa con retención	no
Posibilidad de instalar una junta	no
Desacoplable	no
Adecuado para juntas de dilatación	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento	sí
Adecuado para canalización bajo pavimento	no
Altura mínima de pavimento	85
Con orificio de conexión	no
Con conexión equipotencial	no
Con saliente	sí
Margen de nivelación mín.	0 mm
Tapa desmontable	sí
Conforme a ROHS	sí