

Ficha Técnica

Pasamuros

Referencia: 7403890



Unidad de canal lista para el montaje, compuesta de una base de canal de 250 mm de longitud con tapa ciega. El volumen de suministro incluye cuatro unidades de nivelación, una junta de soporte de tapa y un conector.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7403890
Tipo	OKB WD 25085
Denominación 1	Pasa muros
Denominación 2	con tapa ciega
Fabricante	OBO
Dimensión	250x300x85
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	420 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	15,5351 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Pasamuros

Referencia: 7403890



Dimensiones



Longitud	300 mm
Ancho	250 mm
Altura	93 mm
Medida h	85 mm

Datos técnicos

Tapa abertura de montaje	no
Tipo de accesorio	Otros
Chapa de base	sí
Cuidados del suelo	seco
Fijación de tapa con retención	no
Posibilidad de instalar una junta	no
Desacoplable	sí
Adecuado para juntas de dilatación	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento	sí
Adecuado para canalización bajo pavimento	no
Altura mínima de pavimento	93
Con orificio de conexión	no
Con conexión equipotencial	no
Con saliente	sí
Margen de nivelación mín.	0 mm
Tapa desmontable	sí
Conforme a ROHS	sí