

Ficha Técnica

Molde de terrazo para conjuntos de tapa y marco con altura regulable, tamaño nominal 9

Referencia: 7404372



Molde lijable para el montaje directo y sin fugas de conjuntos de tapa y marco con altura regulable, tamaño nominal 9, en acabados/suelos de terrazo.

El encofrado flotante se coloca sobre las cajas bajo suelo con tapa de montaje de tamaño nominal 9, y se cierra el espacio libre entre caja bajo suelo y cuadros.

La tapa protectora de chapa de aluminio se coloca antes de los trabajos de pavimentación en los cuadros de chasis y puede repasarse puliéndola con el pavimento/terrazo.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7404372
Tipo	SK RK9
Denominación 1	Cuerpo para marcos
Denominación 2	para suelos continuos
Fabricante	OBO
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	190 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,0117 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Molde de terrazo para conjuntos de tapa y marco con altura regulable, tamaño nominal 9

Referencia: 7404372



Dimensiones



Longitud	247 mm
Ancho	247 mm
Altura	55 mm
Medida a	247 mm
Medida A	297 mm
Medida h	55 mm

Datos técnicos

Ejecución	Cuadrado
Altura del piso máx.	200 mm
Altura del piso mín.	130 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	9
Conforme a ROHS	sí