Ficha Técnica

Canal sobre pavimento, 70 mm de altura

Referencia: 7404708



Base de canal sobre pavimento, de 1 compartimento, para tapas ciegas biseladas a un lado, con perfiles laterales de aluminio de quita y pon para apoyar y fijar la tapa del canal, bandeja de suelo con bridas de sujeción para máx. 2 tabiques separadores insertables, auto-contactables y en relieve para ángulo de conexión de conductor protector. Altura de montaje adecuada para la instalación de cajas portamecanismos de tamaño nominal 2.

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros


Referencia	7404708
Tipo	AIKU 20070
Denominación 1	Canal sobre pavimento
Fabricante	OBO
Dimensión	2400x200x70
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2,4
Cantidad	Metro
Peso	320,8 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	15,5625 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Canal sobre pavimento, 70 mm de altura

Referencia: 7404708

Dimensiones



Longitud	2.400 mm
Ancho	200 mm
Altura	70 mm
Espesor de chapa en la base	1 mm
Medida B	200 mm
Medida b	200 mm
Medida h	40 mm

Datos técnicos

Número de paredes separadoras de quita y pon	2
Número de conductos	3 St.
Apropiado para	Tapa biselada en un lado
Con tabique de separación	no
Sección efectiva	132 cm²
Sección elevación 3	5167 mm²
Sección elevación a	5945 mm²
Sección elevación b	2090 mm²
Conforme a ROHS	sí
Fijación de tabique de separación	stecken
Fijación de tabique de separación	enchufar