

# Ficha Técnica

## Canal sobre pavimento, 70 mm de altura

Referencia: 7404716



Base de canal sobre pavimento, de 1 compartimento, para tapas ciegas biseladas a un lado, con perfiles laterales de aluminio de quita y pon para apoyar y fijar la tapa del canal, bandeja de suelo con bridas de sujeción para máx. 2 tabiques separadores insertables, auto-contactables y en relieve para ángulo de conexión de conductor protector. Altura de montaje adecuada para la instalación de cajas portamecanismos de tamaño nominal 2.




|    |                      |
|----|----------------------|
| St | Acero                |
| FS | galvanizado en banda |

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 7404716                   |
| Tipo                               | AIKU 25070                |
| Denominación 1                     | Canal sobre pavimento     |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 2400x250x70               |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | Galvanizado en banda      |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346              |
| Unidad VK más pequeña              | 2,4                       |
| Cantidad                           | Metro                     |
| Peso                               | 360,2 kg                  |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                  |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 15,7114 kg CO2e / 1 Metro |

### Dimensiones



|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Longitud                    | 2.400 mm |
| Ancho                       | 250 mm   |
| Altura                      | 70 mm    |
| Espesor de chapa en la base | 1 mm     |
| Medida B                    | 250 mm   |
| Medida b                    | 250 mm   |
| Medida h                    | 70 mm    |

# Ficha Técnica

Canal sobre pavimento, 70 mm de altura

Referencia: 7404716



## Datos técnicos

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Número de paredes separadoras de quita y pon | 2                        |
| Número de conductos                          | 3 St.                    |
| Apropiado para                               | Tapa biselada en un lado |
| Con tabique de separación                    | no                       |
| Sección efectiva                             | 155 cm <sup>2</sup>      |
| Sección elevación 3                          | 6817 mm <sup>2</sup>     |
| Sección elevación a                          | 6595 mm <sup>2</sup>     |
| Sección elevación b                          | 2090 mm <sup>2</sup>     |
| Conforme a ROHS                              | sí                       |
| Fijación de tabique de separación            | stecken                  |
| Fijación de tabique de separación            | enchufar                 |